

Datos técnicos

## Videoscopio Fluke de 3,8 mm con sonda de videoscopio de 1 m



### Características principales

#### Aviación

- Inspección de palas
- Inspección de álabes
- Con un diámetro suficientemente pequeño para entrar en el filtro interior
- Inspecciones de FOD

#### Industrial

- Inspecciones de motores diésel a través de bujía incandescente u orificios del inyector
- Inspección de turbinas, cajas de cambios, rodamientos principales
- Inspección de tuberías pequeñas

### Descripción general del producto: Videoscopio Fluke de 3,8 mm con sonda de videoscopio de 1 m

Sonda de videoscopio opcional de 3,8 mm y 1 metro de longitud, con cámara de visión delantera. Compatible con los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke. Con todas las funciones de los videoscopios de Fluke excepto Up is Up™.

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**