


## Datos técnicos

# Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio UV de 1 m



## Características principales

Sonda de videoscopio UV opcional de 8,5 mm y 1 metro de longitud, con cámara de visión delantera. Compatible con los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke. Con todas las funciones de los videoscopios de Fluke excepto Up is Up™.

## Descripción general del producto: Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio UV de 1 m

### Transporte

- Fugas con humo y tinción
- Daño estructural en componentes de motor
- Inspección de residuos de objetos extraños (FOD)

### Gas y petróleo

- Desgaste en tuberías y tubos flexibles
- Daño estructural en tuberías y tubos flexibles

### Energía

- Inspecciones de control de calidad
- Inspecciones de fugas

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**