

Datos técnicos

## Visor Fluke 2 para cámaras infrarrojas



### **Descripción general del producto: Visor Fluke 2 para cámaras infrarrojas**

Reduzca los brillos y reflejos en la pantalla LCD en lugares con intenso sol y en ambientes muy iluminados con este accesorio fabricado en resistente plástico de gran duración. Se puede usar tanto en interiores como en exteriores y se fija a la cámara infrarroja sin necesidad de herramientas adicionales. Sencillo desmontaje y almacenamiento cuando no se usa.

## Modelos



### Fluke TI Visor2

---

Sun Visor for Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110 and TiR105 Thermal Imagers.

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**