

Datos técnicos

## Adaptador angular P5543



### Descripción general del producto: Adaptador angular P5543

Para calibrar medidores con conexión de presión trasera (por ejemplo, indicador del soporte del tablero) en la posición de funcionamiento correcta, debería usarse un adaptador de ángulos. El adaptador angular usa los adaptadores estándar de manómetro y coloca el manómetro a 90 °. La presión de trabajo máxima de esta unidad es de 10,000 psi (700 bar).

### Especificaciones: Adaptador angular P5543

Especificaciones	
Materiales de la carcasa	Acero inoxidable
Juntas tóricas	Nitrilo
Adaptadores de puerto de prueba	Según se proporciona con el calibrador
Conexión del calibrador	BSP 3/8 macho (se proporciona adaptador de acoplamiento)

## Modelos

**P5543**

P5543 Angle Adapter

---

Angle Adapter

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**