

Datos técnicos

Módulo de presión de vacío , modelo PV350



Características principales

- Compatible con todos los MMD de Fluke y con los más populares
- Mediciones digitales de presión y vacío en un único módulo
- Transductor sellado con acero inoxidable 316, compatible con una gran variedad de líquidos y gases
- Mide el vacío a 76 cm Hg
- Los resultados aparecen en la pantalla en unidades del sistema inglés (psig de Hg) o del sistema métrico (kPa o cm de Hg)
- Mide la presión a 3447 kPa (500 psig)
- Un año de garantía

Modelos



Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/laam

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.