

Eliminador de batería , modelo BE9005 120



Características principales

- Description: 7.5V dc battery eliminator for operation of calibrator from 120 volt ac line. UL/CSA recognized.
- Application: For use in North America; 120V ac 60 Hz lines.
- Dimensions: 3.8" x 2.5" x 2.2" (96 mm x 63 mm x 56 mm); 72" (1.8m) cord
- Weight: 1 lb/0.5 kg
- Warranty: One year

Descripción general del producto: Eliminador de batería , modelo BE9005 120

7.5 V DC battery eliminator for operation of calibrator from 120 volt AC line. UL/CSA recognized.

Especificaciones: Eliminador de batería , modelo BE9005 120

Specifications	
Dimensions	3.8 x 2.5 x 2.2 in (96 x 63 x 56 mm); 72 in (1.8 m) cord
Weight	1 lb / 0.5 kg
Warranty	One year

Modelos



Fluke BE9005 120

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.