

Datos técnicos

## Juego de cables de prueba de 5 hilos y 60" , modelo TL26A



### Descripción general del producto: Juego de cables de prueba de 5 hilos y 60" , modelo TL26A

5 modos de conexión:

1. Mordaza en forma de U para los terminales en forma de aspa
2. Mordaza dentada para mejorar el agarre de las cabezas de los tornillos, cables pelados o terminales
3. Dientes serrados para sujetar los terminales roscados o cable forrado
4. Conjunto de agujas afiladas para perforar cables de poco calibre (#22 - #28 AWG)
5. Aguja grande para perforar cables más gruesos

Cables aislados con silicona de 1,5 m, utilizables desde -80 °C a +70 °C. Clasificado para 30V, 8A. Uno rojo, uno negro.

## Modelos



### **Fluke TL26A**

60" (1.5m), silicone-insulated leads, useable from -80 °C to +70 °C (-112 °F to +158 °F). Rated for 30V, 8A. One red, one black.

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**