

Datos técnicos

## Videoscopio Fluke de 9 mm con sonda de videoscopio de 20 m en bobina



### Características principales

Sonda de videoscopio opcional de 9 mm y bobina de 20 metros de longitud, con cámara de visión delantera. Compatible con los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke. Con todas las funciones de los videoscopios de Fluke excepto Up is Up™

### Descripción general del producto: Videoscopio Fluke de 9 mm con sonda de videoscopio de 20 m en bobina

#### Fontanería

- Inspección para la detección de atascos y residuos en recorridos largos
- Inspección de rociadores

#### Calefacción, ventilación y aire acondicionado

- Inspección de conductos

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**