


Datos técnicos


Fluke 3000A/6000A 36-Inch Flexi Probe™ 4 Phase



Descripción general del producto: Fluke 3000A/6000A 36-Inch Flexi Probe™ 4 Phase

Los juegos de sonda amperimétrica delgada y flexible para CA 3000/6000A-TF-4 (la sonda o producto) tiene un diseño destinado a las aplicaciones con productos de las series Fluke 1735 y 1740 para una medición no invasiva exacta de CA. Con la última tecnología (memoria integrada para datos de calibración), este instrumento ofrece rangos de corriente de 0.8 A a 6000 A en un rango de frecuencia de 40 Hz a 5 kHz.

Modelos



Fluke 3000A/6000A

36-Inch Flexi Probe 4 Phase

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-pe

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.