

Datos técnicos

## Transformadores de corriente con pinzas Fluke i40s-EL/paquete de 3



### Descripción general del producto: Transformadores de corriente con pinzas Fluke i40s-EL/paquete de 3

El transformador de corriente tipo pinza Fluke i40s-EL se usa para la medición de baja corriente, es adecuado para realizar mediciones de hasta 40 A y también mide de manera precisa los transformadores de corriente secundarios de 1 A y 5 A. La mordaza del i40s-EL puede fijarse en conductores de corriente de hasta 15 mm de diámetro.

## Modelos



### **Fluke i40s-EL/3pk**

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

---

**Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.**

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**www.fluke.com**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-pe](http://www.fluke.com/es-pe)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**