

Datos técnicos

## Adaptador para termopar Fluke 80AK-A



### Características principales

- Adapta miniconectores de termopar tipo K a las entradas de conectores cubiertos dobles tipo banana
- Rango de medición y precisión: en función de la sonda
- Apropriado para aplicaciones de bajo voltaje (menos de 30 V CA, 60 V CC)
- Un año de garantía

## Modelos



### **80AK**

Thermocouple Adapter

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-sv](http://www.fluke.com/es-sv)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**