

Datos técnicos

Sonda de temperatura integrada para multímetro digital Fluke 80BK-A



Características principales

- Termopar tipo K con conector de banana estándar cubierto
- Cómoda estructura de una sola pieza
- Compatible con los multímetros digitales Fluke con funciones de medición de temperatura
- Rango de medición: de -40 a 260 °C
- Precisión: +/- 2.2 °C o 2 %, lo que sea mayor (de 0 a 260 °C)
- Cable de 1 m (39 in)
- Un año de garantía

Modelos



80BK

Sonda para DMM con termopar integrado (tipo K)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-sv

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.