

Datos técnicos

# Fluke FVF-SC2 FlukeView Forms Software with Cable



## Características principales

Con el software de documentación FlukeView® Forms, las capacidades de automatización del equipo de prueba portátil pueden usarse para resolver problemas difíciles. Descargue las lecturas de medidores a FlukeView® Forms para ubicar tendencias y documentar datos de medición.

Revise y compare de manera instantánea datos de hasta 6 medidores diferentes† en el mismo documento, lo que ofrece capacidades de análisis que un solo medidor no puede proporcionar.

FlukeView® Forms incluye una variedad de plantillas de análisis y generación de informes que le ayudan a visualizar sus datos en tablas, gráficos y útiles diagramas. Deje notas en los formularios para llamar la atención sobre un evento en particular.†

También puede usar FlukeView® Forms Plus Designert para personalizar sus informes o agregar el logotipo de su empresa.

FlukeView® Forms se comunica con las herramientas compatibles de manera rápida y fácil por medio de la interfaz serie infrarroja. El software reconocerá el multímetro automáticamente y transferirá los datos sin necesidad de configurarlo.

Almacene o comparta la información con sus socios o clientes, imprima formularios, exporte datos a otros programas, comunique a sus socios y clientes que disponen de una versión de prueba/demostración gratuita FlukeView® en la que podrán consultar y trabajar con los datos de sus medidas.

### Tabla de compatibilidad FlukeView Forms

Opción FVF	Instrumento	Cable	Nivel de aplicación
------------	-------------	-------	---------------------

FVF-UG	Actualización de software, de FVF Basic a FlukeView Forms plus Designer**	No incluye cable	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC2	Fluke serie 280, 53-II B y 54-II B, y series 789, 1550B, 1653 y 180*	USB / IR	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / Serie	
FVF-BASIC	Fluke 280 Serie, 789, 1550B, 1653, serie 180*	USB / IR	FVF BASIC
FVF-SC5	Solo software**	No incluye cable	

\* Obsoleto

\*\*Para todos los instrumentos incluidos en la tabla

### Usar FlukeView® Forms con multímetros, termómetros†, comprobadores de aislamiento y herramientas ProcessMeter™

Con los medidores de la tabla que se muestra a continuación, puede medir y almacenar cientos de lecturas en la memoria interna del medidor y después descargar la información a FlukeView® Forms. Con los medidores sin memoria interna, como el Fluke-187, Fluke-789 y el Fluke-45, puede tomar lecturas interactivas mientras está conectado a una computadora con FlukeView® Forms.

FlukeView® Forms también registra eventos para facilitar el análisis de datos. Este exclusivo método de registro de datos proporciona lecturas más detalladas cuando la señal medida cambia significativamente. El nivel que disparará un evento puede ajustarse y adaptarse de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Para cada evento se registran los valores mínimo, máximo y promedio de las lecturas. Las sesiones de registro también pueden configurarse de forma que los datos se registren en intervalos específicos (por ejemplo, cada 5 minutos o 30 segundos).

### Usar FlukeView® Forms con el comprobador de instalaciones Fluke 1653B†

Se pueden almacenar hasta 500 resultados de pruebas en el comprobador de instalaciones Fluke 1653B. A los datos almacenados para cada medida se asocian los datos referentes a la función y las condiciones de la prueba que se hayan seleccionado. Los resultados pueden cargarse para preparar informes profesionales. Estos informes pueden personalizarse fácilmente para adaptarse a la medida de sus necesidades, así como cumplir la normativa local. Los formatos tipo y los formularios traducidos para Alemania (ZVEH), Austria (ÖVE) y Suiza (electrosuisse, gem. NIV) también están disponibles

† No compatibles con FlukeView Forms Basic

## Descripción general del producto: Fluke FVF-SC2 FlukeView Forms Software with Cable

### Amplíe la potencia de los instrumentos de medición portátiles más robustos y precisos del mercado con el software de documentación Fluke View® Forms.

Para responder a la creciente demanda de generación de informes y documentación de las medidas efectuadas, Fluke presenta el software de documentación FlukeView Forms. FlukeView Forms aumenta el potencial de su instrumento Fluke, ya que le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de medidas y, a continuación, convertirlas en documentos con apariencia profesional.

Hay varias versiones del producto disponibles, según el tipo de cable necesario para descargar los datos del instrumento y de la función de elaboración de informes que necesite. FlukeView Forms ofrece dos niveles de prestaciones: FlukeView Forms Basic y FlukeView Forms plus Designer. FlukeView Forms Basic se puede usar solo para descargar datos de mediciones y crear informes que se pueden guardar e imprimir. FlukeView Forms plus Designer permite al usuario editar un formulario existente o crear uno nuevo para adecuar el formulario a las necesidades individuales. Una modificación habitual suele ser añadir el nombre y logotipo de la empresa. Consulte la pestaña [Características] de esta página para obtener más información

## Especificaciones: Fluke FVF-SC2 FlukeView Forms Software with Cable

<b>Especificaciones</b>	
Sistema operativo para FlukeView Forms	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7
Características mínimas del PC	Microprocesador Pentium o superior
	32 MB de RAM
	70 MB de espacio en disco duro (100 MB para la instalación)
	Puerto serie o USB
Privilegios de administrador necesarios para instalar el software en Windows 2000, XP o Windows Vista	
<b>Especificaciones mecánicas y generales</b>	
Dimensiones	203 x 100 x 50 mm
Peso	545 g

## Modelos



### **Fluke FVF-SC2**

FlukeView Forms Software with cable

- 
- CD for FlukeView Forms
  - Plastic Infrared Adapter (aids meter/PC connection)
  - PC to meter IR-USB cable
  - User Manual
  - Registration Card
  - Software License Agreement
  - Installation Instructions for IR-USB cable
-

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-sv](http://www.fluke.com/es-sv)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**