

Datos técnicos

## Medidor de fibra óptica Fluke FOM



### Descripción general del producto: Medidor de fibra óptica Fluke FOM

El medidor de fibra óptica Fluke (FOM) le permite realizar comprobaciones y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sin necesidad de adquirir un medidor completamente nuevo. Conecte el medidor FOM directamente a cualquier multímetro digital con una función de mV CC y una impedancia de entrada de 10 M $\Omega$  para comprobar de forma rápida y confiable la pérdida del sistema de cable de fibra óptica. Las fuentes de luz y los latiguillos se venden por separado.

## Modelos



### **Fluke FOM**

Fluke FOM Fiber Optic Meter

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-us](http://www.fluke.com/es-us)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**