

Datos técnicos

Fluke TL20 Industrial Test Lead Kit



Características principales

- One pair each of TL22 silicone test leads, AC20 heavy duty alligator clips and TP20 sharp industrial test probes
- CAT III 1000 V, 10 A rating
- One year warranty

Descripción general del producto: Fluke TL20 Industrial Test Lead Kit

Industrial Test Lead Kit

Modelos



Fluke TL20 Industrial Test Lead Kit

Optional accessories

TP1 Puntas de prueba extrafina (hoja plana)

Description

Un par (rojo, negro) de sondas de prueba de cuerpo delgado, para uso en bornes de conexión con poco espacio o de difícil acceso.

Sondas de prueba extrafinas Fluke TP2

Para llegar a puntos de medida muy juntos o muy profundos de difícil acceso.

TP4 Puntas de prueba extrafina (4 mm)

Un par (rojo, negro) de sondas de prueba de cuerpo delgado, para uso en bornes de conexión con poco espacio o de difícil acceso.

Puntas de prueba de tipo linterna Fluke TP74

Un par (rojo, negro).

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-us

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.