


Datos técnicos


## **Fluke 3210-PR-TF 1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)**



### **Descripción general del producto: Fluke 3210-PR-TF 1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)**

El modelo Fluke 3210-PR-TF es una sonda de corriente CA delgada y flexible de 1000 A tipo Rogowski. La sonda Fluke 3210PRTF ha sido diseñada para usarse con el registrador de potencia Fluke 1750 y es capaz de medir corrientes desde frecuencias muy bajas hasta el armónico 55º de un suministro eléctrico de 50/60 Hz. El cabezal flexible y ligero permite una instalación fácil y rápida en lugares de difícil acceso y cerca de conductores de grandes dimensiones.

## Modelos



### **Fluke 3210-PR-TF**

1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-us](http://www.fluke.com/es-us)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**