

# Kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A



## Características principales


El kit TL81 consta de un estuche de nailon con cuatro secciones que contiene dos de cada uno (uno negro y otro rojo) de los siguientes elementos:

- Punta de comprobación de 1 metro con un conector tipo banana de ángulo recto con cobertura de seguridad en un extremo y una sonda de comprobación de acero inoxidable en el otro, y es capaz de soportar hasta 10 A. Las puntas aisladas con silicona son más flexibles ante temperaturas frías y más resistentes ante temperaturas altas
- Pinza de cocodrilo aislada que soporta hasta 5 A
- Extensor de punta de sonda aislada que soporta hasta 3 A
- Sonda de comprobación modular con conector tipo banana en el mango que soporta hasta 10 A
- Punta de comprobación modular con pinza de gancho y conector tipo banana que soporta hasta 5 A
- Punta de comprobación modular con pinza de sujeción y conector tipo banana que soporta hasta 5 A
- Pinza de cocodrilo modular con conector tipo banana que soporta hasta 5 A
- Adaptador de punta de sonda IC de tipo deslizante (soporta hasta 3 A) y acopladores de punta de comprobación
- Terminal de horquilla sin aislamiento con conector tipo banana que soporta hasta 10 A
- CAT III 300V
- Compatible con multímetros Fluke y de otros fabricantes que aceptan conectores tipo banana de diámetro estándar, con recubrimiento de seguridad
- Aprobación de CSA
- Un año de garantía

## Descripción general del producto: Kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A

El kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A es ideal para comprobar equipos electrónicos. Permite comprobaciones versátiles gracias a las sondas de comprobación modulares, las pinzas de cocodrilo y de comprobación, y otros accesorios incluidos; además de poder conectarse directamente a las puntas de comprobación SureGrip™. El kit consta de un estuche de nailon con cuatro secciones que incluye 11 elementos.

## Modelos



### Fluke TL81A

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-us](http://www.fluke.com/es-us)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**