

Sonda de pinza amperimétrica de CA i800



Características principales

- Mide corrientes CA de 100 mA a 800 A
- Rango de frecuencia de 30 Hz a 10 kHz
- Clasificado como CAT III 600 V
- Acepta un diámetro máximo del conductor de hasta 54 mm (2.1 pulg.)
- Factor de conversión de 1000:1 para cálculos fáciles
- Diseño de acción positivo robusto

Descripción general del producto: Sonda de pinza amperimétrica de CA i800

La sonda de pinza amperimétrica de CA Fluke i800 está diseñada para usarse con multímetros, registradores, comprobadores de seguridad, etc., para obtener mediciones precisas de CA no intrusivas. Amplía las capacidades de medición de corriente de un multímetro digital hasta 800 A de CA. Es compatible con multímetros digitales que admitan conectores aislados tipo banana de 4 mm y dispongan de un rango de miliamperios de CA.

Especificaciones: Sonda de pinza amperimétrica de CA i800

Especificaciones

Rango de corriente nominal

Valor eficaz de 800 A CA

Rango de corriente continua	100 mA a 800 A rms
Corriente máxima no destructiva	1500 A rms (50/60 Hz)
Corriente mínima de medición	100 mA
Precisión básica	±1 % de lectura
Frecuencia usable	De 30 Hz a 10 kHz (-3dB)
Niveles de salida	1 mA / A
Especificaciones de seguridad	
Seguridad	CAT III 600 V
Voltaje máximo	600 V CA rms o CC
Especificaciones mecánicas y generales	
Garantía	1 año
Diámetro máximo del conductor	54 mm (2.13 pulg.)
Longitud del cable de salida	1.6 m (63 in)
Conector de cable	Conectores tipo banana recubiertos

Modelos



Fluke-i800

Pinza amperimétrica de CA

Peso: 85 kg

Medidas: (L x An x Al): 11,8 x 26,67 x 7,6 cm

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-us

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.