

Datos técnicos

Pinzas de prueba penetrante de aislamiento, robustas AC89



Características principales

- Una sonda única puede perforar de 0.25 a 1.5 mm de cable aislado
- Su punta pequeña permite la autorreparación del aislamiento
- Categoría de seguridad CAT IV 600V, CAT III 1000 V, 5 A. Certificado UL
- Un año de garantía

Modelos



Fluke AC89

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-us

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.