

Datos técnicos

FLK-XEthernet 5m Connector



Descripción general del producto: FLK-XEthernet 5m Connector

Cable Gigabit-Ethernet con conector LEMO de 5 m para las cámaras de infrarrojos TiX1000, TiX660 y TiX640.

Modelos



FLK-XEthernet 5m Connector

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-uy

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.