

Datos técnicos

Sondas de prueba para aplicaciones electrónicas Fluke TP80




Características principales

- Un par (rojo, negro)
- La cubierta aislada para circuitos integrados (IC) evita la reducción de las terminales de los mismos para la comprobación de componentes o placas de alta densidad
- Categoría de seguridad CAT III 1000 V, 1 A
- Un año de garantía

Descripción general del producto: Sondas de prueba para aplicaciones electrónicas Fluke TP80

Recomendado usarse con las puntas TL222 y TL224.

Modelos



Fluke TP80

Fluke TP80 Electronic Test Probes

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-uy

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.