

Datos técnicos

Teleobjetivo infrarrojos Fluke



Características principales

El campo de visión (FOV) es 8.6 ° x 6.5 °

Descripción general del producto: Teleobjetivo infrarrojos Fluke

Los teleobjetivos infrarrojos, opcionales y reemplazables por el usuario, permiten al operador ver y medir la temperatura de objetos situados a mayor distancia o de objetos pequeños a la distancia habitual.

Modelos



Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

For use with: Ti32 and TiR32

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-uy

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.