

Datos técnicos

## Módulo de presión de vacío , modelo PV350



### Características principales

- Compatible con todos los MMD de Fluke y con los más populares
- Mediciones digitales de presión y vacío en un único módulo
- Transductor sellado con acero inoxidable 316, compatible con una gran variedad de líquidos y gases
- Mide el vacío a 76 cm Hg
- Los resultados aparecen en la pantalla en unidades del sistema inglés (psig de Hg) o del sistema métrico (kPa o cm de Hg)
- Mide la presión a 3447 kPa (500 psig)
- Un año de garantía

## Modelos



**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-ve](http://www.fluke.com/es-ve)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**