

Datos técnicos

Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio de 1,2 m



Características principales

Sonda de videoscopio opcional de 8,5 mm y 1,2 metros de longitud, con cámara de visión dual. Compatible con los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke. Con todas las funciones de los videoscopios de Fluke.

Descripción general del producto: Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio de 1,2 m

Entorno industrial ligero

- Pruebas de control de calidad
- Inspecciones de mantenimiento de maquinaria
- Inspección de interruptores y engranajes
- Inspecciones de ascensores
- Inspección de soldaduras

Equipos pesados

- Inspección de líneas hidráulicas
- Inspección de soldaduras

Energía

- Inspección de sistemas eléctricos

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ve

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.