

Tekniset tiedot

Fluke Pack30 Professional -työkalureppu



Tärkeimmät ominaisuudet

Suunniteltu sähköasennuksen ammattilaisille

- Yli 30 taskua 6 isommassa säilytysosiossa
- Luja ja vedenkestävä pohja suojaa työkaluja ja pitää repun pystyssä niin, että työkalut ovat helposti saatavilla
- Nipistimet, lenkit ja hihnat Fluke Pack30 -repun ulkopuolella ovat usein käytetyille välineille, kuten teippiirullille, mittanauhoille ja jännitteen ilmaisimille
- Mittauslaitteet, käsityökalut, suojalasit ja henkilökohtaiset tavarat, kuten avaimet, lompakko ja puhelin, pysyvät järjestyksessä ja suojassa
- Oma tasku enintään 12 tuuman (30 cm:n) tablet-laitteelle tai tietokoneelle
- Pohja on kulutusta kestävä, laadukasta polyesteriä ja muovia
- Muotoon puristetut EVA-läpät etu- ja yläosassa antavat lisäsuojaa
- Miellyttävä ja tukeva kantaa selässä muotoillun pehmustuksen ansiosta
- Säädettävä rintahihna jakaa painon tasaisesti
- Yhden vuoden takuu

Kuvan työkalut eivät kuulu Fluke Pack30 -toimitukseen

Tuotekatsaus: Fluke Pack30 Professional -työkalureppu

Kaikki tarvittava aina mukana.

Repussa työkalut pysyvät järjestyksessä ja kulkevat kätevästi mukana. Kun kaikki tarvitsemasi työkalut ovat samassa Fluke

Pack30 -repussa, autolle ei tarvitse palata turhaan. Sen lisäksi Fluke Pack30 -reppu on miellyttävämpi kantaa kuin perinteiset työkaluvyyöt, joiden paino lepää kokonaan alaselän varassa, tai työkalulaukut, joissa on hankalat kantohihnat. Fluke Pack30 -reppu on loistava ratkaisu liikkuvalla sähköasentajalle.

Kuvan työkalut eivät kuulu Fluke Pack30 -toimitukseen

Tekniset tiedot: Fluke Pack30 Professional -työkalureppu

Yleistä	
Mitat	50,8 cm x 33 cm x 23,5 cm (20 in x 13 in x 9,25 in)
Nettopaino	2,26 kg (5 lbs)
Säilytystaskut	1 iso säilytystasku 1 tasku edessä 2 sivutaskua 1 ylätasku 1 12 tuuman (30 cm:n) takatasku
Kuvan työkalut eivät kuulu Fluke Pack30 -toimitukseen	



Yksinkertaisempaa ennakoivaa kunnossapitoa. Eron uudelleenkorjauksista.

Mittausten synkronointi langattomasti Fluke Connect -järjestelmän avulla säästää aikaa ja parantaa huoltotietojen luotettavuutta.

- Vältä virheet tietojen syötössä tallentamalla mittaukset suoraan työkalusta ja yhdistämällä ne työtilaukseen, raporttiin tai laitetietueeseen.
- Ehkäise käyttökätköt ja hoida kunnossapitotyöt varmasti luotettavien ja helposti jäljitettävien tietojen avulla.
- Siirry pois muistivihoista ja -lehtiöistä ja useista laskentataulukoista hyödyntämällä langatonta mittausten siirtoa.
- Tarkastele lähtötason mittauksia sekä historiallisia ja ajantasaisia mittauksia laitekohtaisesti.
- Jaa mittaustietosi käyttämällä ShareLive™-videopuheluita ja sähköposteja

Lisätietoja on osoitteessa flukeconnect.com



Kaikki tavamerkit ovat omistajensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gt maksutta. Tietoa tuetuista puhelimista on osoitteessa fluke.com/phones.

Älypuhelimien langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Fluke Connect ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2021 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.
12/2021

Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke Corporationin kirjallista lupaa.