

Tekniset tiedot

Fluke TI Visor 2 -häikäisysoija



Tuotekatsaus: Fluke TI Visor 2 -häikäisysoija

Kestävän häikäisysoijan avulla vähennät LCD-näytön heijastuksia kirkaassa auringonvalossa tai kirkaissa valaistusolosuhteissa. Häikäisysoijaa voi käyttää sisällä ja ulkona, ja se on helppo kiinnittää lämpökameraan ilman lisälaitteita. Häikäisysoija on helppo irrottaa ja säilyttää, kun sitä ei käytetä.

Mallit



Fluke TI Visor2

Sun Visor for Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110 and TiR105 Thermal Imagers.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2022 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakoilmoitusta pidätetään.
01/2022

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**