


Fiche technique

Fluke BP290 2400 mAh High Capacity Li-Ion Battery for Fluke 190-Series-II



Modèles



Fluke BP290

2400 mAh High Capacity Li-Ion Battery for Fluke 190-series II

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**