

# Boîte de rangement pour multimètre et accessoires C1600



## Principales fonctions

### Caractéristiques

- Coffre intérieur suffisamment profond pour contenir et protéger vos outils, tout en offrant un espace de rangement pour vos accessoires et tout autre matériel.
- Couvercle avec joint de caoutchouc pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité.
- Plateau amovible pour bien organiser toutes vos affaires.
- Ouvrez d'un coup sec le compartiment au-dessus du couvercle pour accéder facilement aux petites pièces, telles que les fusibles, les piles, les sondes et les cordons.
- Comprend cinq crochets et sangles pour ranger les cordons et les sondes de test lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Mallette verrouillable.
- Grande poignée pour un transport aisé.

## Présentation du produit: Boîte de rangement pour multimètre et accessoires C1600

Le C1600 est une mallette de rangement en plastique moulé solide conçue pour transporter des multimètres numériques portables et des calibrateurs de process Fluke, ainsi que la plupart des accessoires utilisés par ces multimètres.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**En savoir plus:**  
U.S.A. (800) 443-5853  
Canada (800) 36-FLUKE  
Autre +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/fr-ca](http://www.fluke.com/fr-ca)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**