

Mallette extrêmement résistante Fluke CXT170



Principales fonctions

- Flottabilité permettant à cette mallette de flotter dans l'eau salée avec un poids de 3,6 kg
- Valve de purge pour une égalisation rapide après les changements de pression atmosphérique
- Joint torique en néoprène de 6,4 mm et verrous en ABS pour une fermeture optimale

Présentation du produit: Mallette extrêmement résistante Fluke CXT170

Incassable, étanche, hermétique, protégée contre la poussière, résistant aux produits chimiques et à la corrosion.

Modèles



Fluke CXT170

For use with the following test tools:

- Air Quality: 922
- Insulation Testers: 1503, 1507, 1577, 1587
- Multimeters: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
- Process Tools: 712, 714, 715, 717, 718, 787
- Temperature: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**