

Super téléobjectif infrarouge



Présentation du produit: Super téléobjectif infrarouge

Téléobjectif 3,5 ou 4x pour l'inspection d'objets de petite taille ou difficiles à capturer à distance - compatible avec les modèles TiX1000, TiX660 et TiX640.

Applications : maintenance préventive, services publics, installations sous haute tension, surveillance à longue portée.

Spécifications: Super téléobjectif infrarouge

Caractéristiques générales	
Description de l'objectif	Super téléobjectif
Distance focale	120 mm
Mise au point	6,58 mm
1 024 x 768	
iFOV	0,1 mRad
FOV	8,1 x 6,2 °
640 x 480	
iFOV	0,2 mRad



FOV	7,5 x 5,7 °
-----	-------------

Modèles



FLK-Xlens/Super Telephoto

Applications: Predictive maintenance, utilities, high voltage utilities, and long range surveillance.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**