

Sonde de courant Fluke iFlex 1730-flex1500



Présentation du produit: Sonde de courant Fluke iFlex 1730-flex1500

Les sondes de courant souples iFlex 12 pouces pour l'enregistreur de puissance électrique Fluke 1730 permettent de mesurer jusqu'à 1 500 A AC tout en fournissant une flexibilité de mesure exceptionnelle. Les sondes iFlex se connectent directement à l'enregistreur de puissance électrique Fluke 1730 et affichent les mesures de courant sans facteur d'échelle faillible. Le cordon de 1,8 m (6 pieds) permet la séparation du lieu de mesure et de l'appareil, ce qui facilite l'étude de l'affichage. Les câbles iFlex pour l'enregistreur de puissance électrique Fluke 1730 sont disponibles en format 12, 24 et 36 pouces.

Modèles



Fluke i1730-flex1500

A 12 inch Current Clamp

1500A 12 inch

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**