

Sonde de courant Fluke iFlex i1730-flex3000



Présentation du produit: Sonde de courant Fluke iFlex i1730-flex3000

Les sondes de courant souples iFlex 24 pouces pour l'appareil Fluke 1730 Energy Logger élargissent la gamme de mesure de cet appareil jusqu'à 3 000 A AC tout en fournissant une flexibilité de mesure exceptionnelle. Les sondes iFlex se connectent directement à l'appareil Fluke 1730 Energy Logger et affichent les mesures de courant sans facteur d'échelle faillible. Le cordon de 1,8 m (6 pieds) permet la séparation du lieu de mesure et de l'appareil, ce qui facilite l'étude de l'affichage. Les câbles iFlex pour l'appareil Fluke 1730 Energy Logger sont disponibles au format 12, 24 et 36 pouces.

Modèles



Fluke i1730-flex3000

3000A 24 inch

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**