



## Sonde de courant Fluke iFlex® 17XX-flex6000/3pk



### Présentation du produit: Sonde de courant Fluke iFlex® 17XX-flex6000/3pk

Les sondes de courant souples iFlex 36 po du Fluke 17XX élargissent la gamme de mesure de l'enregistreur de qualité d'énergie Fluke 17XX jusqu'à 6000 A AC tout en fournissant une flexibilité de mesure exceptionnelle. Les sondes iFlex se connectent directement à l'appareil Fluke 1730 Energy Logger et affichent les mesures de courant sans facteur d'échelle faillible. Le cordon de 1,8 m (6 pieds) permet la séparation du lieu de mesure et de l'appareil, ce qui facilite l'étude de l'affichage. Les câbles iFlex du Fluke 17XX sont disponibles au format 12, 24 et 36 pouces.

## Modèles



### **i17XX-flex6000/3pk**

6000A 36 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke (Switzerland) GmbH**  
Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Tel: +41 (0) 44 580 7504  
E-mail: roc.switzerland@fluke.com  
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**