

Détecteur PLS SLD Red avec support



Principales fonctions

Specifications:

- Range: ≤60 m (200 ft)
- Battery: 1x 9v Alkaline
- Size: 102 x 165 x 102 (4 in x 6.5 in x 4 in)
- Weight: 0.35 kg (0.77 lb)

Présentation du produit: Détecteur PLS SLD Red avec support

Le détecteur PLS SLD-RED est un détecteur laser à lignes rouge compatible avec les modèles PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 et les anciens modèles PLS 4 et PLS 180. Cet article est inclus dans les systèmes PLS 6R et PLS 180R.

Spécifications: Détecteur PLS SLD Red avec support

Caractéristiques :

1. Portée : ≤60 m (200 ft)
2. Batterie : 1x 9 v alcaline
3. Taille : 102 x 165 x 102 mm (4 x 6,5 x 4 in)
4. Poids : 0,35 kg (0,77 lb)

Modèles



PLS SLD RED

Le détecteur PLS SLD-RED est un détecteur laser à lignes rouge compatible avec les modèles PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 et les anciens modèles PLS 4 et PLS 180. Cet article est inclus dans les systèmes PLS 6R et PLS 180R.

Cet accessoire est livré dans une boîte en carton imprimé. Contenu :

- Détecteur laser à lignes PLS SLD RED
 - Pince PLS 60520 SLD
 - Batterie 9 V
 - Guide de référence rapide
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**