

Fiche technique

PLS TPOD500



Présentation du produit: PLS TPOD500

Le trépied ajustable PLS TPOD 500 est un trépied robuste conçu pour un usage en intérieur ou en extérieur avec les niveaux laser rotatifs PLS, mais est également compatible avec tous les appareils avec vis de fixation de 5/8-11" ou 1/4-20". Cet accessoire est livré dans une boîte en carton imprimé.

Spécifications: PLS TPOD500

- Taille : 1 370 mm x 220 mm x 220 mm (53,9 in x 8,66 in x 8,66 in)
- Hauteur complète déplié : 3 m (9,74 ft)
- Poids : 8,1 kg (17,9 lb)

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**