

Fiche technique

H900 Étui pour cordons de mesure



Principales fonctions

- Conception haute résistance avec trous de montage
- L'étui est doté de 10 emplacements pour des câbles allant jusqu'à 8 mm de diamètre
- Dimensions générales : 27,9 cm (L) x 8,9 cm (l) x 3,2 cm (H)
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke H900

Test Lead Holder

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**