

700PCK Kit d'étalonnage de module de pression



Présentation du produit: 700PCK Kit d'étalonnage de module de pression

Description : Le kit Fluke 700PCK permet d'étalonner les modules de pression auprès de votre installation en utilisant vos propres normes de précision en matière de pression.

Application : Une fois installé sur le PC, ce logiciel Windows® vous guidera pour effectuer facilement une vérification à l'état actuel, un réglage de l'étalonnage et une vérification à l'état final. Les données d'étalonnage sont saisies afin d'être importées dans votre base de données. Un ordinateur PC 386 ou plus puissant exécutant une version de Windows 3.1 ou plus récente est exigé, avec un étalon de pression de précision dont l'incertitude est inférieure de 1/4 à celle du module de pression vérifié.

Modèles



Fluke 700PCK

Pressure Calibration Kit

Included: The kit consists of a power supply, an interface adapter, appropriate cables, and Fluke 700PC Pressure Module Calibration Software.

Warranty: One year

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**