

Pince multimètre TRMS AC Fluke 373



Principales fonctions

- Mesure de courant 600 A AC avec mâchoire fixe
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- Le haut niveau de traitement des signaux permet une utilisation dans les environnements à bruits électriques tout en fournissant des relevés stables.
- CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
- Grand et lisible, l'écran rétro-éclairé sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures
- Garantie de 3 ans
- Sacoche de transport

Présentation du produit: Pince multimètre TRMS AC Fluke 373

Soyez prêt à tout.

La pince multimètre Fluke 373 offre des performances améliorées parfaitement adaptées à la plupart des situations de mesures de courant AC uniquement. Grâce aux fonctionnalités de mesure TRMS de tension et courant AC et de mesure de la résistance jusqu'à 6 000 Ω avec test de continuité, le modèle Fluke 373 répond à tous vos besoins et élargit le champ de vos possibilités.

Spécifications: Pince multimètre TRMS AC Fluke 373

Spécifications électriques	
Courant AC	
Gamme	600,0 A
Résolution	0,1 A
Précision	2 % ± 5 chiffres (48 à 62 Hz)
Facteur de crête (50/60 Hz)	2,5 à 600 A
Tension AC	
Gamme	600 V
Résolution	0,1 V
Précision	1,0 % ± 5 chiffres (48 à 62 Hz)
Tension DC	
Gamme	600 V
Résolution	0,1 V
Précision	1 % ± 5 chiffres
Résistance	
Gamme	600,0 Ω/6 000 Ω
Résolution	0,1 Ω/1 Ω
Précision	1 % ± 5 chiffres
Indicateur sonore de continuité	30 Ω
Capacité	
Gamme	10,0 μF - 100,0 μF/1 000 μF
Résolution	0,1 μF/1 μF
Précision	1,9 % ± 2 chiffres
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (L x P x H)	232 mm x 85 mm x 45 mm
Poids	370 g
Caractéristiques environnementales	
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Température de stockage	-40 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	Sans condensation (à < 10 °C) ≤ 90 % HR (10 °C à 30 °C) ≤ 75 % HR (30 °C à 40 °C) ≤ 45 % HR (40 °C à 50 °C) (sans condensation)
Altitude de fonctionnement	3 000 mètres

Altitude de stockage	12 000 mètres
EMI, EMC	Conforme à l'intégralité des exigences applicables de la norme EN61326-1:2006
Coefficients thermiques	La précision indiquée subit une variation de 0,1 % pour chaque degré Celsius au-dessus de 28 °C ou au-dessous de 18 °C.
Conformité aux normes de sécurité	ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Degré de pollution 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008
Homologations	
Piles	2 AA, NEDA 15A, CEI LR6

Modèles



Fluke 373

Pince multimètre TRMS AC

fournie avec :

- Mode d'emploi sur carte plastifiée
- Fiche d'informations de sécurité
- Sacoche de transport
- Cordons de mesure TL75
- Deux piles alcalines AA

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**