

Module de pression-dépression Fluke PV350



Principales fonctions

- Compatible avec tous les multimètres numériques Fluke et les modèles de multimètres les plus courants
- Mesures de pression numérique et de vide dans un module unique
- Transducteur blindé dans de l'acier inoxydable 316 compatible avec plusieurs liquides et gaz
- Mesure le vide jusqu'à 76 cm Hg
- Affiche les résultats avec des unités anglaises (psig de Hg) ou selon le système métrique (kPa ou cm Hg)
- Mesure la pression jusqu'à 3 447 kPa (500 psig)
- Garantie 1 an

Modèles



*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**