

## Sondes de courant Fluke iFlex i1730-flex1500/3pk



### Présentation du produit: Sondes de courant Fluke iFlex i1730-flex1500/3pk

Les sondes de courant souples iFlex® 12 pouces pour l'enregistreur de puissance électrique Fluke 1730 élargissent la gamme de mesure de cet appareil jusqu'à 1500 A AC tout en fournissant une flexibilité de mesure exceptionnelle. Les sondes iFlex® se connectent directement à l'enregistreur de puissance électrique Fluke 1730 et affichent les mesures de courant sans facteur d'échelle faillible. Le cordon de 1,8 m (6 pieds) permet la séparation du lieu de mesure et de l'enregistreur de puissance électrique, ce qui facilite l'étude de l'affichage. Les câbles iFlex® pour l'enregistreur de puissance électrique Fluke 1730 sont disponibles en format 12, 24 et 36 pouces.

## Modèles



### **Fluke i1730-flex1500/3pk**

1500A 12 inch, 3 Pack

- 
- 1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

*Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**