

Fiche technique

H900 Étui pour cordons de mesure



Principales fonctions

- Conception haute résistance avec trous de montage
- L'étui est doté de 10 emplacements pour des câbles allant jusqu'à 8 mm de diamètre
- Dimensions générales : 27,9 cm (L) x 8,9 cm (l) x 3,2 cm (H)
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke H900

Test Lead Holder

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.