

## TL26A 60 po. Jeu de cordons de mesure 5 voies



### Présentation du produit: TL26A 60 po. Jeu de cordons de mesure 5 voies

#### 5 méthodes de connexion :

1. Bec en U pour bornes en lame
2. Mâchoire crantée pour serrage de têtes de vis, câbles dénudés ou bornes
3. Bords dentelés pour serrage de bornes filetées ou à enroulement de fil
4. Groupe d'aiguilles tranchantes pour le perçage de câbles de petite épaisseur (#22-#28 AWG)
5. Large aiguille tranchante pour le perçage de câbles de plus grande épaisseur

## Modèles



### **Fluke TL26A**

60" (1.5m), silicone-insulated leads, useable from -80 °C to +70 °C (-112 °F to +158 °F). Rated for 30V, 8A. One red, one black.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**