

Fiche technique

# Téléobjectif infrarouge Fluke



## Principales fonctions

Champ de visée de 8,6 ° x 6,5 °

## Présentation du produit: Téléobjectif infrarouge Fluke

Ce téléobjectif infrarouge en option et remplaçable sur le terrain permet à l'utilisateur d'afficher et de mesurer la température d'objets à des distances supérieures ou de petits objets à des distances normales.

## Modèles



### Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

---

For use with: Ti32 and TiR32

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**