

Fiche technique


FLK-XHDMI



Présentation du produit: FLK-XHDMI

Câble HDMI pour les caméras infrarouges TiX1000, TiX660 et TiX640.

Modèles



FLK-XHDMI

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**