

Module de pression-dépression Fluke PV350



Principales fonctions

- Compatible avec tous les multimètres numériques Fluke et les modèles de multimètres les plus courants
- Mesures de pression numérique et de vide dans un module unique
- Transducteur blindé dans de l'acier inoxydable 316 compatible avec plusieurs liquides et gaz
- Mesure le vide jusqu'à 76 cm Hg
- Affiche les résultats avec des unités anglaises (psig de Hg) ou selon le système métrique (kPa ou cm Hg)
- Mesure la pression jusqu'à 3 447 kPa (500 psig)
- Garantie 1 an

Modèles



*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
11/2021

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**