

Fiche technique

# Fluke BP291 4800 mAh High Capacity Li-Ion Battery for Fluke 190-Series-II



## Modèles



### **Fluke BP291**

4800 mAh High capacity Li-ion battery for Fluke 190 series-II

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**