

Mallette extrêmement résistante Fluke CXT170



Principales fonctions

- Flottabilité permettant à cette mallette de flotter dans l'eau salée avec un poids de 3,6 kg
- Valve de purge pour une égalisation rapide après les changements de pression atmosphérique
- Joint torique en néoprène de 6,4 mm et verrous en ABS pour une fermeture optimale

Présentation du produit: Mallette extrêmement résistante Fluke CXT170

Incassable, étanche, hermétique, protégée contre la poussière, résistant aux produits chimiques et à la corrosion.

Modèles



Fluke CXT170

For use with the following test tools:

- Air Quality: 922
 - Insulation Testers: 1503, 1507, 1577, 1587
 - Multimeters: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
 - Process Tools: 712, 714, 715, 717, 718, 787
 - Temperature: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**