

# Sacoche HC80 pour multimètre Fluke



## Principales fonctions

- Sacoche rembourrée avec poche intérieure. Fabriquée en polyester haute qualité
- Garantie un an

## Présentation du produit: Sacoche HC80 pour multimètre Fluke

Utilisez les accessoires adaptés pour vos outils Fluke. La sacoche de transport HC80 résistante et rembourrée dispose d'une poche intérieure, et est fabriquée en polyester haute qualité. Elle est équipée d'une boucle de ceinture et arbore une conception à rabat à ouverture pour le rangement, le maintien et le transport de la plupart des multimètres numériques, pinces de courant, testeurs d'isolement et autres produits Fluke populaires.

## Spécifications: Sacoche HC80 pour multimètre Fluke

### Dimensions

229 x 127 x 64 mm  
(9 x 5 x 2,5 po)

La sacoche HC80 est compatible avec les produits Fluke suivants :

- Multimètres : 113, 114, 115, 116, 117, 77-4, 175, 177, 179, 83-V, 87-V, 233, 287, 289, 3000 FC
- Thermomètres : 51-II, 52-II, 53-II, 54-II
- Pinces multimètres : 323, 324, 325

- Multimètres et calibrateurs de process : 712, 712B, 714, 714B, 715, 787, 787B, 789

## Modèles



### **HC80**

HC80 Holster Case for Fluke Meters

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**