

Pince à transformateurs de courant Fluke 17XX i40s-EL



Présentation du produit: Pince à transformateurs de courant Fluke 17XX i40s-EL

La pince à transformateur de courant Fluke i40s-EL est utilisée pour les mesures de faible courant, jusqu'à 40 A, ainsi que des mesures précises sur les transformateurs de courant secondaires 1 A et 5 A. La mâchoire de la pince i40s-EL peut être utilisée sur les conducteurs de courant dont le diamètre atteint jusqu'à 15 mm.

Modèles



FLUKE-17XX i40s-EL

40A Clamp-on Current Transformer

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**