

## Sonde de courant Fluke iFlex® 17XX-flex1500/3pk



### Présentation du produit: Sonde de courant Fluke iFlex® 17XX-flex1500/3pk

Les sondes de courant souples iFlex 12 po du Fluke 17XX élargissent la gamme de mesure de l'enregistreur de qualité d'énergie Fluke 17XX jusqu'à 1 500 A AC tout en fournissant une flexibilité de mesure exceptionnelle. Les sondes iFlex se connectent directement à l'enregistreur et affichent les mesures de courant sans facteur d'échelle faillible. Le cordon de 1,8 m (6 pieds) permet la séparation du lieu de mesure et de l'appareil, ce qui facilite l'étude de l'affichage. Les câbles iFlex du Fluke 17XX sont disponibles au format 12, 24 et 36 pouces.

## Modèles



### **i17XX-flex1500/3pk**

1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**